

CNV110V220V

AC-spänningsomvandlare mellan 110VAC och 220VAC, 100Watt, autotransformator, Ej galvaniskt isolerad, endast för LAB-användning

FEATURES

110VAC till/från 230VAC universaltransformator
Anslut 110VAC utrustning till 230VAC nätspänning
Anslut 230VAC utrustning till 110VAC nätspänning
Kabel med EU-hankontakt och USA-hankontakt kan köpas separat - får INTE användas utanför LAB-miljön!!
Kabeln har 2 hanpluggar och är därför mycket farlig i utbildade händer !!!
Ingen galvanisk isolering mellan primär och sekundär





Svensk Binär Teknik

CNV110V220V

SPECIFICATIONS

Indgang	:	115 eller 230 Volt, 50 - 60 Hz
Montering	:	4 stk. M5 huller
Stik	:	Benytter både amerikanske og danske strømstik (omformerkabel medfølger)
Udgange	:	115 eller 230 Volt, 50 - 60 Hz
Vikt	:	1,2 kg



Binär Teknik AB
Lugna Gaten 39 Malmö, 211 59 Sweden



042 14 10 85



salg@danbit.dk

For business customers only (B2B). Prices exclude VAT. We reserve the right to correct errors and make changes.